

Échantillon de produit



Produit La description

La machine convient à la médecine, à l'alimentation, aux produits de santé, aux cosmétiques et à d'autres industries, telles que les comprimés enrobés de sucre, les capsules, les comprimés, l'huile de foie de morue, les comprimés de lait, les bonbons, les lotions de soin de la peau, la confiture, etc.

Avantages du produit

Caractéristiques principales

1. La machine peut automatiquement compléter l'alimentation, le pressage, le transport, la coupe, l'arrêt automatique et l'alarme du film.
2. Il utilise une plaque chauffante de type plaque pour le chauffage. Les feuilles de PVC peuvent être formées par pression positive en chauffant à environ 105 °C.
3. La régulation de la vitesse en continu de la conversion de fréquence est adoptée, la vitesse de poinçonnage est rapide et le réglage est pratique.
4. Il adopte le dispositif d'entraînement à tige filetée. La taille d'emballage de diverses feuilles peut être ajustée à volonté sur le rail de guidage de la base de la machine.
5. Le dispositif de traction à rouleau pneumatique est contrôlé par PLC, avec une structure simple et un fonctionnement précis.

Spécification de produit

Modèle	JYT-250
--------	---------

Fréquence de coupe	25-50 fois/min
Capacité	6000-12000bande/heure
Zones de mise en forme et profondeur maximales	300x120x20mm
Pression de l'air	0.4-0.6Mpa
Source de courant	380V/220V 50Hz
Tension	8.5kw
Pièces dures en PVC	0.25-0.5*250mm
Feuille d'aluminium PTP	0.02-0.035*250mm
Papier de dialyse	50-100g*250mm
Refroidissement du moule	eau du robinet ou eau de retour
Dimensions de l'appareil	4000mm×760mm×1620mm
Poids net	1650Kg

Païement

Vous pouvez payer à 100% T/T , Ali-pay, 70% L / C en vue serait disponible pour la banque qualifiée.

Logistique

Il peut être expédié selon les conditions Ex-work, FCA, FOB, CNF, CIF par voie maritime ou aérienne DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc., en fonction du transitaire de l'acheteur ou du nôtre.

FAQ

Q1.Êtes-vous un fabricant ?

A1 : Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec notre propre marque et lignes de production.

Q2.Qu'en est-il de la qualité des produits ?

A2: Nos techniciens et nos équipes de contrôle qualité testent les produits un par un à l'aide d'une ligne de vieillissement, d'appareils et d'instruments professionnels pour garantir la qualité de tous les produits.

Q3.Que diriez-vous du prix ?

A3 : Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande ?

A4: contactez le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement, nous vous répondrons bientôt avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. Merci.

Q5.Puis-je envoyer échantillons to tu essai?

A5 : Oui ! Vous êtes invités à nous envoyer vos produits tester par notre appareil.

Q6.Puis-je visiter votre usine ?

A6 : Oui, bienvenue pour visiter notre usine à l'heure qui vous convient ([Usine de machine d'emballage sous blister automatique en Chine](#)).